

Blocco di aspirazione

VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Numero articolo.:10.01.12.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02672>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi con piano grigliato > Blocchi di aspirazione VCBL-R > VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Aspiratore per tavolo a reticolo



Dimensioni (LxB): 160 x 96

Lunghezza L: 160 mm

Larghezza B: 96 mm


Altezza H: 45 mm

Schermo: 30/50

Larghezza x Profondità: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	96 mm
H	45 mm
H2	22 mm
L	160 mm
L1	160 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Schermo	30/50
Peso	0,72 kg

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Numero articolo.:10.01.12.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02672>



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm



ERS VCBL-R Winkel

Numero articolo.:10.01.12.02691



ERS VCBL-R


Numero articolo.:10.01.12.02693

Blocco di aspirazione

VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Numero articolo.:10.01.12.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02672>



DR 141/149x6 MOS NK-20

Numero articolo.:10.01.12.02902

Diametro esterno D: 141 mm

Diametro interno d: 149 mm

Lunghezza L: 6 mm

Larghezza B: 4 mm

Altezza H: 6 mm

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: caucciù naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 20 Shore A