

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 120x50x100 D-360

Numero articolo.:10.01.12.01020

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01020>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi a 2 circuiti > Blocchi di aspirazione VCBL-K2 > VCBL-K2 120x50x100 D-360

Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti




Dimensioni (LxB): 120 x 50

Dimensione piastra di aspirazione inferiore: 140x115 mm

Altezza H: 100 mm

Disposizione: girevole di 360°

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	50 mm
H	100 mm
H2	65 mm
L	120 mm
L1	145 mm
R1	350 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm
Peso	0,70 kg

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 120x50x100 D-360

Numero articolo.:10.01.12.01020

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01020>



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00798

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm



ERS VCBL-Einleger

Numero articolo.:10.01.12.00618

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione