

Blocco di aspirazione

VCBL-G-K2 120x120x100 ST

Numero articolo.:10.01.12.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00053>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi per piano liscio > Blocchi di aspirazione VCBL-G-K2 > VCBL-G-K2 120x120x100 ST

Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del legno



per: Sistema a 2 circuiti di vuoto


Dimensioni (LxB): 120 x 120

Altezza H: 100 mm

Funzione supplementare: Bocchetta

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	117 mm
B1	117 mm
d	10 mm
H	100 mm
L	117 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,77 kg

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-G-K2 120x120x100 ST

Numero articolo.:10.01.12.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00053>



ZUB VCBL-G

Numero articolo.:10.01.12.00203

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-G

Pezzi di ricambio



VCSP-O 120x120x16.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00010

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 16,5 mm



VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE

Numero articolo.:10.01.12.00063

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 16,5 mm