

Bloco di aspirazione Innospann

ISBL-HD 80x28x97

Numero articolo.:10.01.15.00659

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00659>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del metallo e della plastica > Sistema di bloccaggio modulare MPL-ISST-SFM per la lavorazione di metallo e plastica > Innospann Steel-Plate ISST-MPL e blocco di aspirazione ISBL > ISBL-HD 80x28x97

Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore



Lunghezza L: 80 mm


Larghezza B: 28 mm

Dimensioni (LxB): 80 x 28

Spazio a pavimento: 80 x 80 mm

Altezza H: 97 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	28 mm
B1	80 mm
H	97 mm
L	80 mm
L1	80 mm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloco di aspirazione Innospann

ISBL-HD 80x28x97

Numero articolo.:10.01.15.00659

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00659>



ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

Numero articolo.:10.01.15.00158

Lunghezza L: 81 mm

Larghezza B: 81 mm

Altezza H: 12 mm



ISDR 81x31x12 Cup 3 NBR-50

Numero articolo.:10.01.15.00419

Lunghezza L: 81 mm

Larghezza B: 31 mm

Altezza H: 12 mm