

## Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 ISST

Numero articolo.:10.01.15.00564

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00564>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per superfici 3D a forma libera > Sistemi di bloccaggio per applicazioni manuali > Corpo principale in alluminio anodizzato o acciaio inossidabile > UB 135x135x156 29.5 15 ISST

## Uni-Base



Lunghezza L: 135 mm

Larghezza B: 135 mm


Altezza H: 156 mm

Corsa Z: 29,5 mm

Angolo rotazione W: 15 °

Usa la costruzione: Steel-Plate

## Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| B         | 135 mm   |
| D         | 60,50 mm |
| D1        | 6 mm     |
| D2        | 8 mm     |
| H         | 156 mm   |
| L         | 135 mm   |
| W         | 15 °     |
| Z (Corsa) | 29,50 mm |

## Accessori

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 ISST

Numero articolo.:10.01.15.00564

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00564>



### SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Numero articolo.:10.01.15.00572

Diametro cerchio D mk: 78 mm

Funzione Ventose: Perni a fissaggio centrale

Ventosa: Vent. a soffietto SAB

Allacciamento: Ø60mm

Material: NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Supporto pezzo materiale: NBR

Altezza H1: 117,3 mm



### ISCUP Cup 1 80x80x30

Numero articolo.:10.01.15.00003

Dimensioni (LxB): 80 x 80

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 80 mm

Altezza H: 30 mm



### ISCUP Cup 2 80x40x30

Numero articolo.:10.01.15.00004

Dimensioni (LxB): 80 x 40

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 40 mm

Altezza H: 30 mm

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 ISST

Numero articolo.:10.01.15.00564

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00564>



### ISCUP Cup 3 80x28x30

Numero articolo.:10.01.15.00005

Dimensioni (LxB): 80 x 28

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 28 mm

Altezza H: 30 mm



### SSPB-117 117-125 NBR

Numero articolo.:10.01.15.00719

Diametro Ds: 117 mm

Altezza H1: 137 mm

Corsa Z: 8 mm

Supporto pezzo materiale: ED

Materiale di tenuta: Polysulfone



### RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Numero articolo.:10.01.15.00587

Altezza H: 99 mm

Altezza H1: 120 mm

Corsa Z: 21 mm

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Ventosa: Innospann

Usa la costruzione: Basic Holding Fixture

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)