

Schmalz Suction Plate Balance

SSPB-117 117-125 NBR

Numero articolo.:10.01.15.00719

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00719>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per superfici 3D a forma libera > Sistemi di bloccaggio per applicazioni manuali > Corpo principale in alluminio anodizzato o acciaio inossidabile > SSPB-117 117-125 NBR

Piastra di aspirazione con cuscinetti a sfere per serraggio flessibili e sistemi di presa



Diametro Ds: 117 mm


Altezza H1: 137 mm

Corsa Z: 8 mm

Supporto pezzo materiale: ED

Materiale di tenuta: Polysulfone

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	60 mm
Ds	117 mm
EH (max)	125 mm
EH (min)	117 mm
H1	137 mm
Z (Corsa)	8 mm