

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30

Numero articolo.:10.01.15.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00403>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Flessibilità dei centri di lavoro CNC > Sistema di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 4 100x100x30

Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN




Dimensioni (LxB): 100 x 100

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 100 mm

Altezza H: 30 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	100 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	100 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,21 kg

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30

Numero articolo.:10.01.15.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00403>



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Numero articolo.:10.01.15.00062


Larghezza B: 4 mm

Altezza H: 10 mm

Materiale di tenuta: EPDM

Tipo di Materiale: Gomma piuma

Modulo: Semicircolare



ISDR 100x100x12 Cup 4


Numero articolo.:10.01.15.00404

Larghezza B: 100 mm

Altezza H: 12 mm

Lunghezza L: 100 mm

Tipo: Cup 4



ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Numero articolo.:10.01.15.00402

Larghezza B: 86 mm

Diametro interno d: 5 mm

Altezza H: 8,7 mm

Lunghezza L: 86 mm

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR-55

Tipo: CUP 100

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30

Numero articolo.:10.01.15.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00403>



O-RING 48x2 CR-70

Numero articolo.:10.07.08.00468