

Blocco di aspirazione

VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

Numero articolo.:10.01.12.01299

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01299>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli > Blocchi di aspirazione VCBL-S1 > VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1



Dimensioni (LxB): 140 x 115

Lunghezza L: 140 mm


Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 32,7 mm

Disposizione: girevole di 360°

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	115 mm
B1	120 mm
L	140 mm
H	32,70 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,62 kg

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

Numero articolo.:10.01.12.01299

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01299>



VST VCBL-S DI-RA

Numero articolo.:10.01.12.03573

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00228

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

Numero articolo.:10.01.12.01299

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01299>



VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Numero articolo.:10.01.12.03569

Lunghezza L: 115,5 mm

Larghezza B: 43 mm

Altezza H: 5 mm

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm