

Multi-Base

VC-M-B 170x165x209

Numero articolo.:10.01.12.01854

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01854>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per la lavorazione manuale > Sistema Multi-Clamp VC-M / VC-M-V > VC-M-B 170x165x209

Girando e dispositivo di vuotamento Multi-Base




Lunghezza L: 170 mm

Larghezza B: 165 mm

Altezza H: 209 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	165 mm
H	209 mm
L	170 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	4,70 kg

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Base

VC-M-B 170x165x209

Numero articolo.:10.01.12.01854

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01854>



VC-M-SP 160x160x30

Numero articolo.:10.01.12.01836

Lunghezza L: 160 mm

Larghezza B: 160 mm

Altezza H: 30 mm

Consumo d'aria: 48 l/min

Consumo d'aria: 2,88 m³/h

Capacità di aspirazione: 2,3 m³/h