

## Adapter-plate


ISAP-S4 195x195x11

Numero articolo.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli > Adapter-Plates ISAP-S > ISAP-S4 195x195x11

### Adapter plate Innospann per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4




Lunghezza L: 195 mm

Larghezza B: 195 mm

Altezza H: 11 mm

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|--------|
| B         | 195 mm |
| B1        | 145 mm |
| H         | 11 mm  |
| H1        | 28 mm  |
| L         | 195 mm |
| L1        | 145 mm |

### Dati tecnici

| Attributo | Valore  |
|-----------|---------|
| Peso      | 0,36 kg |

### Accessori

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Adapter-plate

ISAP-S4 195x195x11

Numero articolo.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>



### ISCUP Cup 1 80x80x16

Numero articolo.:10.01.15.00209

Dimensioni (LxB): 80 x 80

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 80 mm

Altezza H: 16 mm



### ISCUP Cup 2 80x40x16

Numero articolo.:10.01.15.00210

Dimensioni (LxB): 80 x 40

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 40 mm

Altezza H: 16 mm



### ISCUP Cup 3 80x28x16

Numero articolo.:10.01.15.00211

Dimensioni (LxB): 80 x 28

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 28 mm

Altezza H: 16 mm

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Adapter-plate

ISAP-S4 195x195x11

Numero articolo.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>



### ISMB 80x80x8

Numero articolo.:10.01.15.00188

Dimensioni (LxB): 80x80

Spazio a pavimento: 80 x 80 mm

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 80 mm

Altezza H: 8 mm



### ISZR-V 80x15

Numero articolo.:10.01.15.00052

Diametro esterno D: 80 mm

Diametro interno d: 60 mm

Altezza H: 15 mm

## Pezzi di ricambio



### ISMST 19-7 4ISMST

Numero articolo.:10.01.14.00847

Diametro esterno D: 7 mm

Altezza H: 11,5 mm

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Adapter-plate

ISAP-S4 195x195x11

Numero articolo.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>




### ISZR-V 80x15

Numero articolo.:10.01.15.00052

Diametro esterno D: 80 mm

Diametro interno d: 60 mm

Altezza H: 15 mm



### VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S

Numero articolo.:10.01.12.03138


Lunghezza L: 141 mm

Larghezza B: 77,2 mm

Altezza H: 5,1 mm

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm



### VST VCBL-S DI-RA

Numero articolo.:10.01.12.03318

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm