

Ventose Cup Balance SSCB

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Numero articolo.:10.01.15.00572

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00572>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per superfici 3D a forma libera > Sistemi di bloccaggio e presa per applicazioni automatizzate > Ventosa Cup Balance SSCB > SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico



Diametro cerchio D mk: 78 mm

Funzione Ventose: Perni a fissaggio centrale

Ventosa: Vent. a soffietto SAB

Allacciamento: \varnothing 60mm


Material: NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Supporto pezzo materiale: NBR

Altezza H1: 117,3 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	60 mm
D1	116,40 mm
Dmk	78 mm
H1	117,30 mm
EH (min)	93,50 mm
EH (max)	107,50 mm
Zs	14 mm
Z (Corsa)	22 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	60
Peso	1300 g
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventose Cup Balance SSCB

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Numero articolo.:10.01.15.00572

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00572>

Pezzi di ricambio



SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01878

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M10-AG

Numero pieghe: 1,5

Altezza H: 39 mm



KAPP 7x10.5 SSCB

Numero articolo.:10.01.15.00918

Diametro esterno D: 7 mm

Lunghezza L: 10,5 mm

Usa la costruzione: Ventosa Cup Balance