

Plug union, elbow

STV-W G1/2-AG 10

부품 번호...10.08.02.00256

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00256>

홈페이지 > 진공 자동화 기술 > 진공 부품 > 필터 및 연결부품 > 호스 및 커넥터 > 푸시 인 피팅 > STV-W G1/2-AG 10

Push-in Fitting, swivelling elbow



Thread G1: G1/2"-M


Hose diameter: 10 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -20 ... 80 °C

Length L: 27 mm

디자인 데이터



속성

값

d	10 mm
G1	G1/2"-M
dn	8 mm
D1	16.60 mm
H	17.60 mm
H1	26.50 mm
L	27 mm
L1	40 mm
LG1	9.50 mm
SW1	24 mm
SW3	18 mm

기술 데이터

속성	값
Hose type	Hose D = 10 d = 7
Hose type	10-7
Material	Nickel plated
Pressure range (operating pressure)	-0.95 ... 15.00 bar
Operating temperature	-20 ... 80 °C
Weight	72 g
Product family	STV

Schmalz에 문의

Schmalz Co. Ltd. | #503~507, 118 LS-ro 116Beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14118, South Korea | +82 31 8462403 |...에서 2
schmalz@schmalz.co.kr

Plug union, elbow

STV-W G1/2-AG 10

부품 번호...:10.08.02.00256

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00256>

부속품



VSL 10-7 PE MI-TR

부품 번호...:10.07.09.00083

External diameter D: 10 mm

Internal diameter d: 7 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PE

Bending radius min.: 60 mm

Pressure range (operating pressure): -0.95 ... 10.00 bar

Operating temperature: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

부품 번호...:10.07.09.00084

External diameter D: 10 mm

Internal diameter d: 7 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 60 mm

Pressure range (operating pressure): -0.95 ... 10.00 bar

Operating temperature: -40 ... 85 °C