

Friction ring

REIB-RING SGM 70 PU-55

부품 번호...10.01.17.00139

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00139>

홈페이지 > 진공 자동화 기술 > 진공 부품 > 특수 그리퍼 > 자석 그리퍼 > REIB-RING SGM 70 PU-55

Friction ring




Construction use: Magnetic gripper

Size: 70

External diameter D: 68 mm

Internal diameter d: 51 mm

디자인 데이터



속성

값

D

68 mm

L

8.80 mm

기술 데이터

속성	값
Size	70
Suction cup material	Polyurethane PU
Operating temperature (max.)	100 °C
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	11.60 g

Material HT2: Operating temperature max. short-term up to +250 °C

Schmalz에 문의

Schmalz Co. Ltd. | #503~507, 118 LS-ro 116Beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14118, South Korea | +82 31 84602403 | ...에서 1
schmalz@schmalz.co.kr