

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi TECHMAN

Onderdeelnr...:10.03.01.00566

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00566>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümgenerator > Vacuümgenerator einde van de arm > Handling Sets ECBPMi > ROB-SET ECBPMi TECHMAN

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPMi op lichtgewicht robots



for: TECHMAN


Type: TM5-700/900

contains: Suction cup

and: Screws

Degree of evacuation: 60 %

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
Lk	150,50 mm
D	63 mm
D2	31,50 mm
D mk1	46 mm
D mk2	50 mm
G1	M4-F
G2	G1/4"-IG
G4	M8-AG
L	67,40 mm
L1	73,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11,50 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction rate (max.)	1,60 l/min
Degree of evacuation	60 %
Voltage DC	24V - DC
Rated power	7,20 W
Rated current	0,30 A
Electrical connection	Haaksstekker M8, 8 pol

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi TECHMAN

Onderdeelnr...:10.03.01.00566

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00566>

Operating temperature	0 ... 40 °C
Protection type IP	IP 40
for	TECHMAN
Product family	ROB-SET-ECBPM

Accessoires



SLG FSGA 2 102x57

Onderdeelnr...:10.01.10.14043

Length L: 102 mm

Width B: 57 mm

Height H: 57 mm

Suction cup typ: FSGA

Number of suction cells: 2



SLG FSGA 3 102x102

Onderdeelnr...:10.01.10.14042

Length L: 102 mm

Width B: 102 mm

Height H: 57 mm

Suction cup typ: FSGA

Number of suction cells: 3

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi TECHMAN

Onderdeelnr...:10.03.01.00566

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00566>



SLG FSGA 4 102x75.3

Onderdeelnr...:10.01.10.14041

Length L: 102 mm

Width B: 75,3 mm

Height H: 57 mm

Suction cup typ: FSGA

Number of suction cells: 4

Onderdelen



ECBPMi 24V-DC FK

Onderdeelnr...:10.03.01.00500

Voltage DC: 24V - DC

Rated current: 0,3 A

Electrical connection: Veercontact

Operating temperature: 0 ... 40 °C

Suction rate (max.): 1,6 l/min

Rated power: 7,2 W



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Onderdeelnr...:10.01.06.04530

Size: 30

Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Thread G1: G1/4"-M

Number of folds: 1,5

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi TECHMAN

Onderdeelnr...:10.03.01.00566

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00566>



SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Onderdeelnr...:10.01.01.14621

Size: 20

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Material characteristics: FDA-compatible