

Robots-Set VEE

ROB-SET VEE UR

Onderdeelnr...:10.01.36.00280

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00280>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vlakke grijpsystemen en eind-effectoren > Vacuüm eind-effectoren VEE > Handling Sets VEE > ROB-SET VEE UR


Compleet vacuümeffectorsysteem voor aansluiting op lichte robots



Construction use: Vacuum end effector

for: Universal Robots

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
B	133 mm
H	142 mm
D	62,50 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Pressure range (operating pressure)	bar
Suction rate (max.)	42,50 l/min
Operating temperature	0 ... 60 °C
Weight	0,35 kg

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Robots-Set VEE

ROB-SET VEE UR

Onderdeelnr...:10.01.36.00280

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00280>

Accessoires



VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

Onderdeelnr...:10.01.36.00268

Number of cups: 2

Suct. cups: Zuignap SPB1/SPF

Length L: 154,3 mm

Width B: 42,3 mm



VEE 4xSPB1/SPF 218.3

Onderdeelnr...:10.01.36.00269

Number of cups: 4

Suct. cups: Zuignap SPB1/SPF

Length L: 218,3 mm



VEE SET-ECBPI

Onderdeelnr...:10.01.36.00266

Robots-Set VEE

ROB-SET VEE UR

Onderdeelnr...:10.01.36.00280

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00280>



VSL 6-4 PU MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00002

External diameter D: 6 mm

Internal diameter d: 4 mm

Length max.: 500 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 35 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 10,00 bar

Operating temperature: -20 ... 90 °C

Onderdelen



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Onderdeelnr...:10.01.01.13246

Size: 40

Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Thread G1: G1/4"-M



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Onderdeelnr...:10.01.06.03498

Size: 40

Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Thread G1: G1/4"-M

Number of folds: 1,5

Robots-Set VEE

ROB-SET VEE UR

Onderdeelnr...:10.01.36.00280

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00280>



SD 16.5x51.5 SHC 13

Onderdeelnr...:10.02.01.01498

External diameter D: 16,5 mm

Length L: 51,5 mm

Construction use: Schmalz Holder Cap

Size: 13



SEP HV 2 07 13

Onderdeelnr...:10.02.01.01394

Shape: High Vacuum

Number of stages: 2

Nozzle size: 0,7 mm

Hole diameter: 13 mm

Degree of evacuation: 85 %

Pressure range (operating pressure): 2,0 ... 6,0 bar

Pressure optimal: 4 bar

Suction rate (max.): 42,5 l/min

Air consumption suction: 23,5 l/min