

Dubbele-plaatcontrole

DBD 130x187 80 M54

Onderdeelnr...:10.01.04.00418

<https://www.schmalz.com/10.01.04.00418>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Bevestigingsmiddelen > Gelede steunen > Houder voor dubbele plaatmetaalsensoren DBD > DBD 130x187 80 M54

Houder voor sensor dubbele plaat voor een procesveilige detectie van losse platen bij het afstapelen




External diameter D: 130 mm

Height H: 187 mm

Spring stroke Z: 80 mm

Add. function: M54-Sensors

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
D	130 mm
Ds	128,80 mm
G1	M8-F
H	187 mm
H1	221 mm
L	80 mm
X1	32 mm
X2	60 mm
Z (Stroke)	80 mm
Zs	5 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Weight	1310 g

Accessoires

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Dubbele-plaatcontrole

DBD 130x187 80 M54

Onderdeelnr...:10.01.04.00418

<https://www.schmalz.com/10.01.04.00418>



HTS DBD QC1-PL

Onderdeelnr...:10.01.04.00412

Construction use: Double-Blank-Detection



HTS-A2 DBD

Onderdeelnr...:10.01.04.00411

Connection 1: Bout met groef $\varnothing 19$ mm

Construction use: Double-Blank-Detection



HTS-A2 DBD QC1-A

Onderdeelnr...:10.01.04.00413

Connection 1: Bout met groef $\varnothing 19$ mm

Construction use: Double-Blank-Detection

Size: QC1-A