

Slangtule

ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Onderdeelnr...:10.08.03.00153

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00153>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Filters en aansluitingen > Slangen en aansluitingen > Accessoires
for Screw Unions > ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Slangtule



Thread G1: G1/8"-M

Hose diameter (rec.) d: 4 mm


Material: Brass

Surface: rauw

Length L: 4 mm

Nominal diameter dn: 2,5 mm

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
dn	2,50 mm
D	3,90 mm
G1	G1/8"-M
L	4 mm
L1	28 mm
LG1	7 mm
SW1	14 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Material	Brass
Weight	7 g

Accessoires

Contact opnemen met Schmalz


Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Slangtule

ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Onderdeelnr...:10.08.03.00153

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00153>



VSL 6-4 PE BL

Onderdeelnr...:10.07.09.00014

External diameter D: 6 mm

Internal diameter d: 4 mm

Length max.: 100 m

Material hose: PE

Pressure range (operating pressure): bar

Operating temperature: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00157

External diameter D: 6 mm

Internal diameter d: 4 mm

Length max.: 50 m

Material hose: Polytetrafluorethylene

Bending radius min.: 35 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 10,00 bar

Operating temperature: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00002

External diameter D: 6 mm

Internal diameter d: 4 mm

Length max.: 500 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 35 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 10,00 bar

Operating temperature: -20 ... 90 °C