

Insteekkoppeling haaks

STV-W G1/2-AG 12

Onderdeelnr...:10.08.02.00164

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00164>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Filters en aansluitingen > Slangen en aansluitingen > Duwfittingen > STV-W G1/2-AG 12

Schroefverbinding in zwenkbare haakse uitvoering



Thread G1: G1/2"-M


Hose diameter: 12 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -20 ... 80 °C

Length L: 34,3 mm

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	12 mm
G1	G1/2"-M
dn	9 mm
D1	19,80 mm
H	18,50 mm
H1	28,50 mm
L	34,30 mm
L1	47,30 mm
LG1	9,50 mm
SW1	24 mm
SW3	20 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Hose type	Hose D = 12 d = 9
Hose type	12-9
Material	Nickel plated
Pressure range (operating pressure)	-0,95 ... 15,00 bar
Operating temperature	-20 ... 80 °C
Weight	115 g

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Insteekkoppeling haaks

STV-W G1/2-AG 12

Onderdeelnr...:10.08.02.00164

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00164>

Product family

STV

Accessoires



VSL 12-9 PE BL

Onderdeelnr...:10.07.09.00050

External diameter D: 12 mm

Internal diameter d: 9 mm

Length max.: 100 m

Material hose: PE

Pressure range (operating pressure): bar

Operating temperature: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00037

External diameter D: 12 mm

Internal diameter d: 9 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 70 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 10,00 bar

Operating temperature: -20 ... 90 °C

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl