

Insteekkoppeling haaks

STV-WF G1/4-AG 4

Onderdeelnr.:10.08.02.00167

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00167>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Filters en aansluitingen > Slangen en aansluitingen > Duwfittings
> STV-WF G1/4-AG 4

Schroefverbinding in zwenk- en vaststelbare uitvoering



Thread G1: G1/4"-M


Hose diameter: 4 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -10 ... 70 °C

Length L: 19,5 mm

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	4 mm
G1	G1/4"-M
dn	7,20 mm
D1	8,50 mm
H	9,80 mm
H1	23,90 mm
L	19,50 mm
L1	29,40 mm
LG1	6,70 mm
SW1	17 mm
SW3	20 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Hose type	Hose D = 4 d = 2
Hose type	4-2
Material	Nickel plated
Pressure range (operating pressure)	-0,95 ... 15,00 bar
Operating temperature	-10 ... 70 °C
Weight	54 g

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Insteekkoppeling haaks

STV-WF G1/4-AG 4


Onderdeelnr.:10.08.02.00167

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00167>

Product family

STV

Accessoires



VSL 4-2 PE BL

Onderdeelnr.:10.07.09.00013

External diameter D: 4 mm

Internal diameter d: 2 mm

Length max.: 100 m

Material hose: PE

Pressure range (operating pressure): bar

Operating temperature: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

Onderdeelnr.:10.07.09.00001

External diameter D: 4 mm

Internal diameter d: 2 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 20 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 10,00 bar

Operating temperature: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

Onderdeelnr.:10.07.09.00063

External diameter D: 4 mm

Internal diameter d: 2,7 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PA

Bending radius min.: 30 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 20,00 bar

Operating temperature: -40 ... 90 °C

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Insteekkoppeling haaks

STV-WF G1/4-AG 4

Onderdeelnr.:10.08.02.00167

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00167>
