

Insteekkoppeling recht

STV-GE G1/2-AG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00253

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00253>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Filters en aansluitingen > Slangen en aansluitingen > Duwfittings
> STV-GE G1/2-AG 10

Schroefverbinding in rechte uitvoering



Thread G1: G1/2"-M

Hose diameter: 10 mm


Material: Brass

Operating temperature: -20 ... 80 °C

External diameter D: 16,5 mm

Length L: 18,5 mm

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
D	16,50 mm
d	10 mm
G1	G1/2"-M
dn	8 mm
L	18,50 mm
L1	28 mm
L2	12,50 mm
LG1	9,50 mm
SW1	24 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Hose type	Hose D = 10 d = 7
Hose type	10-7
Material	Brass
Pressure range (operating pressure)	-0,95 ... 15,00 bar
Operating temperature	-20 ... 80 °C
Weight	43 g
Product family	STV

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Insteekkoppeling recht

STV-GE G1/2-AG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00253

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00253>

Accessoires



VSL 10-7 PE MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00083

External diameter D: 10 mm

Internal diameter d: 7 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PE

Bending radius min.: 60 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 10,00 bar

Operating temperature: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00084

External diameter D: 10 mm

Internal diameter d: 7 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 60 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 10,00 bar

Operating temperature: -40 ... 85 °C