

Koppeling T

SVB-T 6

Onderdeelnr...:10.09.02.00021

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00021>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Filters en aansluitingen > Slangen en aansluitingen > Duwfittings > SVB-T 6

Koppeling T




Hose diameter: 6 mm

Material: Brass

Operating temperature: -20 ... 80 °C

Length L: 42 mm

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	6 mm
D1	11,90 mm
H	21 mm
H1	27 mm
L	42 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Hose type	Hose D = 6 d = 4
Hose type	6-4
Material	Brass
Pressure range (operating pressure)	-0,95 ... 15,00 bar
Operating temperature	-20 ... 80 °C
Weight	25 g
Product family	STV

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Koppeling T

SVB-T 6

Onderdeelnr.:10.09.02.00021

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00021>



Accessoires



VSL 6-4 PE BL

Onderdeelnr.:10.07.09.00014

External diameter D: 6 mm

Internal diameter d: 4 mm

Length max.: 100 m

Material hose: PE

Pressure range (operating pressure): bar

Operating temperature: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

Onderdeelnr.:10.07.09.00157

External diameter D: 6 mm

Internal diameter d: 4 mm

Length max.: 50 m

Material hose: Polytetrafluorethylene

Bending radius min.: 35 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 10,00 bar

Operating temperature: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

Onderdeelnr.:10.07.09.00002

External diameter D: 6 mm

Internal diameter d: 4 mm

Length max.: 500 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 35 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 10,00 bar

Operating temperature: -20 ... 90 °C

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl