

Vacuümslang (meter)

VSL 10-7 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Filters en aansluitingen > Slangen en aansluitingen > Vacuüm / persluchtslangen VSL > VSL 10-7 PU MI-TR

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen



External diameter D: 10 mm

Internal diameter d: 7 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 60 mm

Pressure range (operating pressure): -0,95 ... 10,00 bar

Operating temperature: -40 ... 85 °C

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	7 mm
D	10 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Hose type	10-7
Pressure range (operating pressure)	-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature	-40 ... 85 °C
Bending radius min.	60 mm
Length max.	50 m
Weight/Meter	48 g/m
Weight/Meter	0,05 kg/m
Material hose	PU

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuümslang (meter)

VSL 10-7 PU MI-TR

OnderdeelNr...:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>

Product family

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Accessoires



SSB 8-12 ST-VZ

OnderdeelNr...:10.07.10.00158

Clamping range: 8,0 ... 12,0 mm

Material: Steel

Surface: verzinkt



SSB 10-16 ST-VZ

OnderdeelNr...:10.07.10.00001

Clamping range: 10,0 ... 16,0 mm

Material: Steel

Surface: verzinkt



STV-GE G1/2-AG 10

OnderdeelNr...:10.08.02.00253

Thread G1: G1/2"-M

Hose diameter: 10 mm

Material: Brass

Operating temperature: -20 ... 80 °C

External diameter D: 16,5 mm

Length L: 18,5 mm

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuümslang (meter)

VSL 10-7 PU MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-GE G1/4-AG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00251

Thread G1: G1/4"-M

Hose diameter: 10 mm

Material: Brass

Operating temperature: -20 ... 80 °C

External diameter D: 16,5 mm

Length L: 23,4 mm



STV-GE G3/8-AG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00252

Thread G1: G3/8"-M

Hose diameter: 10 mm

Material: Brass

Operating temperature: -20 ... 80 °C

External diameter D: 16,5 mm

Length L: 20,1 mm



STVI-GE G1/4-IG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00260

Thread G1: G1/4"-F

Hose diameter: 10 mm

Material: Brass

Operating temperature: -20 ... 80 °C

External diameter D: 16,5 mm

Length L: 37 mm

Vacuümslang (meter)

VSL 10-7 PU MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-T G1/4-AG 10

Onderdeelnr...:10.09.02.00044

Thread G1: G1/4"-M

Hose diameter: 10 mm

Material: Brass

Operating temperature: °C

Length L: 54,9 mm



STV-W G1/2-AG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00256

Thread G1: G1/2"-M

Hose diameter: 10 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -20 ... 80 °C

Length L: 27 mm



STV-W G1/4-AG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00254

Thread G1: G1/4"-M

Hose diameter: 10 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -20 ... 80 °C

Length L: 27,2 mm

Vacuümslang (meter)

VSL 10-7 PU MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-W G3/8-AG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00255

Thread G1: G3/8"-M

Hose diameter: 10 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -20 ... 80 °C

Length L: 35,1 mm



STV-WF G1/4-AG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00258

Thread G1: G1/4"-M

Hose diameter: 10 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -10 ... 70 °C

Length L: 27,8 mm



STV-WF G1/8-AG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00257

Thread G1: G1/8"-M

Hose diameter: 10 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -10 ... 70 °C

Length L: 25,2 mm

Vacuümslang (meter)

VSL 10-7 PU MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-WF G3/8-AG 10

Onderdeelnr...:10.08.02.00259

Thread G1: G3/8"-M

Hose diameter: 10 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -10 ... 70 °C

Length L: 29,2 mm



SVB-T 10

Onderdeelnr...:10.09.02.00025

Hose diameter: 10 mm

Material: Brass

Operating temperature: -20 ... 80 °C

Length L: 55,5 mm