

Hefzuiger

HS 28-32 G1/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.07.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00001>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Speciale grijpers > Vacuüm hefcylinder > Vacuum Lifting Cylinders
HS > HS 28-32 G1/8-IG

Hefzuiger HS voor het snel scheiden van papier en folie




Stroke Z: 28 mm

Vacuum connection: G1/8"-IG

Suction cup connection: G1/8"-IG

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
D	50 mm
D1	14 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-IG
G3	M8-IG
G4	M8-IG
H	97 mm
H1	67 mm
H2	10 mm
H3	10 mm
L	50 mm
LG1	8 mm
LG2	10 mm
LG3	12 mm
LG4	12 mm
Z (Stroke)	28 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Holding force	9 N
Air consumption	66,70 l/min

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Hefzuiger

HS 28-32 G1/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.07.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00001>

Air consumption	4,00 m³/h
Cycle time	0,80 s
Weight	0,36 kg
Product family	HS
