

## Hefzuiger

HS 14-22 M5-IG

Onderdeelnr...:10.01.07.00014

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00014>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Speciale grijpers > Vacuüm hefcylinder > Vacuum Lifting Cylinders  
HS > HS 14-22 M5-IG

### Hefzuiger HS voor het snel scheiden van papier en folie




Stroke Z: 14 mm

Vacuum connection: G1/8"-IG

Suction cup connection: M5-IG

### Ontwerpgegevens



| Attribuut  | Waarde   |
|------------|----------|
| D          | 31 mm    |
| D1         | 9 mm     |
| G1         | G1/8"-F  |
| G2         | M5-IG    |
| G3         | M5-IG    |
| G4         | M5-IG    |
| H          | 65,50 mm |
| H1         | 43,50 mm |
| H2         | 5,50 mm  |
| H3         | 11 mm    |
| L          | 30 mm    |
| LG1        | 5 mm     |
| LG2        | 10 mm    |
| LG3        | 10 mm    |
| LG4        | 10 mm    |
| Z (Stroke) | 14 mm    |

### Technische gegevens

| Attribuut       | Waarde      |
|-----------------|-------------|
| Holding force   | 3,50 N      |
| Air consumption | 33,30 l/min |

### Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Hefzuiger

HS 14-22 M5-IG

Onderdeelnr...:10.01.07.00014

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00014>

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Air consumption | 2,00 m³/h |
| Cycle time      | 0,80 s    |
| Weight          | 0,13 kg   |
| Product family  | HS        |