

Wafergrijper (mod)


SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Onderdeelnr...:10.01.30.00193

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00193>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Speciale grippers > Wafergrijper > Wafer Grippers SWGm Wet > SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Wafergrijper voor een productsparende en snelle handling van fotovoltaïsche componenten



Shape: Lateral exhaust air

Add. function: wet wafers


Length L: 115 mm

Width B: 115 mm

Height H: 65 mm

Material: Polyetheretherketon

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
B	115 mm
d	6 mm
d1	4,50 mm
d2	14 mm
G1	G1/8"-F
G2	M4-IG
G3	M4-IG
H	65 mm
H2	10,50 mm
L	115 mm
X1	46 mm
X2	80,60 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Pressure range (operating pressure)	1,0 ... 3,0 bar
Size	5
Shape	Lateral exhaust air
Suction rate	m ³ /h
Suction rate	160 ... 235 l/min
Air consumption	m ³ /h

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Wafergrijper (mod)

SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Onderdeelnr...:10.01.30.00193

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00193>

Air consumption	60 ... 120 l/min
Operating temperature	°C
Weight	250 g
Product family	SWGm-WET