

Afdichtingsprofiel (meter)

DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

Onderdeelnr.:10.07.04.00010

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00010>

Homepage > Sealing Profiles DI-PROF > DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen



Width B: 10 mm

Height H: 20 mm


Material type: 2 Comp. sponsrubber

Sealing material: EPDM

Material hardness [Shore A]: 20 Shore A

Form: half-round

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
B	10 mm
H	20 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 E3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Sealing material	EPDM
Recommended slot width x slot depth [mm]	11 x 10
Weight	89 g
Material hardness [Shore A]	20 Shore A
Product family	DI-PROF

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl