

Balg-zuignap (rond)

FG 88 NK-45 N019

Onderdeelnr...:10.01.06.00460

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00460>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Balgzuignappen (rond) > FG 88 NK-45 N019

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken




Size: 88

Suction cup material: Natural Rubber NK

Material hardness [Shore A]: 45 Shore A

Number of folds: 2,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	11,70 mm
d1	25 mm
d2	29,30 mm
D1	88,20 mm
Dk	24,70 mm
Dmax(S)	95,50 mm
Ds	89 mm
H	86,50 mm
H2	19,70 mm
H3	26 mm
Z (Stroke)	34 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	40,46 N
Pull-off force	286 N
Volume	143,67 cm ³
Curve radius (min) (convex)	100 mm
Size	88
Nipple family	N 019

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

FG 88 NK-45 N019

Onderdeelnr...:10.01.06.00460

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00460>

Number of folds	2,50
Suction cup material	Natural Rubber NK
Material hardness [Shore A]	45 Shore A
Weight	146,50 g
Product family	FG

Accessoires



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Onderdeelnr...:10.01.06.01959

Nipple family: N 019

Thread G1: G1/4"-M

Length L1: 40 mm

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 8,2 mm

Spanner size SW2: 8 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Onderdeelnr...:10.01.06.01960

Nipple family: N 019

Thread G1: G1/4"-F

Length L1: 38 mm

Fitting length: 15 mm

Nominal diameter dn: 8,2 mm

Spanner size SW2: 8 mm

Material: Aluminum

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl