

Balg-zuignap (rond)

FG 5 NBR-CO-55 N017

Onderdeelnr.:10.01.06.00641

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00641>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Balgzuignappen (rond) > FG 5 NBR-CO-55 N017

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken




Size: 5

Suction cup material: Nitrile rubber NBR-conductive

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 2,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	3,50 mm
d2	2,60 mm
D1	6 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	6,50 mm
Ds	5 mm
H	14 mm
H2	8 mm
Z (Stroke)	2 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	0,32 N
Pull-off force	0,80 N
Volume	1,37 cm ³
Curve radius (min) (convex)	2 mm
Size	5
Nipple family	N 017
Number of folds	2,50

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

FG 5 NBR-CO-55 N017

Onderdeelnr.:10.01.06.00641

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00641>

Suction cup material	Nitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	0,30 g
Product family	FG
