

Balg-zuignap (rond)

FG 60 VU1-72 N014

Onderdeelnr...:10.01.06.00174

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00174>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Balgzuignappen (rond) > FG 60 VU1-72 N014

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken




Size: 60

Suction cup material: Vulkollan VU1

Material hardness [Shore A]: 72 Shore A

Number of folds: 2,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
D1	60 mm
Dk	21 mm
Dmax(S)	62,50 mm
Ds	59 mm
d	12 mm
d1	20 mm
d2	36 mm
H	55 mm
H2	12 mm
H3	18 mm
Z (Stroke)	30 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Size	60
Suction force (-600mbar)	61 N
Material hardness [Shore A]	72 Shore A
Pull-off force	100 N
Volume	68,28 cm ³

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

FG 60 VU1-72 N014

Onderdeelnr...:10.01.06.00174

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00174>

Curve radius (min) (convex)	40 mm
Suction cup material	Vulkollan VU1
Weight	36,60 g
Number of folds	2,50
Nipple family	N 014
Product family	FG

Accessoires



SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

Onderdeelnr...:10.01.06.00184

Thread G1: G1/4"-M

Fitting length: 5 mm

Material: Aluminum

External diameter D: 16,5 mm

Spanner size SW2: 6 mm



SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

Onderdeelnr...:10.01.06.00181

Thread G1: G1/4"-F

Fitting length: 15 mm

Material: Aluminum

External diameter D: 16,5 mm

Spanner size SW2: 6 mm

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl