

Balg-zuignap (rond)

FGA 6 SI-55 N004

Onderdeelnr.:10.01.06.01571

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01571>

Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken



Size: 6


Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Material characteristics: FDA-compatible

Number of folds: 1,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	3,70 mm
d1	5,80 mm
d2	3 mm
D1	7,50 mm
Dk	7,20 mm
Dmax(S)	8 mm
Ds	5,70 mm
H	9 mm
H2	2 mm
H3	3,20 mm
Z (Stroke)	2 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Number of folds	1,50
Suction force (-600mbar)	0,40 N
Size	6
Suction cup material	Silicone SI
Weight	0,20 g
Curve radius (min) (convex)	2 mm
Product family	FGA

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

FGA 6 SI-55 N004

Onderdeelnr...:10.01.06.01571

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01571>

Accessoires



SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Onderdeelnr...:10.01.01.03528

Thread G1: G1/8"-M

Length L1: 17 mm

Fitting length: 5 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Onderdeelnr...:10.01.01.03520

Thread G1: G1/8"-F

Length L1: 20 mm

Fitting length: 16 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N004 M5-AG DN200

Onderdeelnr...:10.01.01.03526

Thread G1: M5-M

Length L1: 13,5 mm

Fitting length: 5 mm

Material: Aluminum

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

FGA 6 SI-55 N004

Onderdeelnr...:10.01.06.01571

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01571>



SA-NIP N004 M5-IG DN200

Onderdeelnr...:10.01.01.03518

Thread G1: M5-F

Length L1: 14 mm

Fitting length: 10 mm

Material: Aluminum



SPI 6 PEEK

Onderdeelnr...:10.01.06.03279

Size: 6

Material: Polyetheretherketon