

Vlakke vacuümcup (ovaal)

SGON 18x6 HT1-60 M5-AG

Onderdeelnr...:10.01.05.00408

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00408>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Vlakke zuignappen (ovaal) > Flat Suction Cups SGON > SGON 18x6 HT1-60 M5-AG

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken



Dimensions (LxB): 18 x 6

Suction cup material: High temperature material HT1


Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Material property: non-marking

Nipple material: Aluminum

Connection: M5-AG

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
Bmax(S)	7 mm
Bs	6 mm
dn	1,50 mm
G1	M5-M
H	17 mm
LG1	5 mm
Lmax(S)	18,50 mm
Ls	18 mm
SW1	8 mm
Z (Stroke)	0,80 mm

Opmerking: De toelaatbare maattoleranties van rubberen onderdelen komen overeen met DIN ISO 3302-1 M3.

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	4,50 N
Volume	0,21 cm ³
Curve radius (min) (convex)	4 mm
Hose diameter (rec.) d	2 mm
Dimensions (LxB)	18 x 6
Number of folds	0
Suction cup material	High temperature material HT1

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vlakke vacuümcup (ovaal)

SGON 18x6 HT1-60 M5-AG

Onderdeelnr...:10.01.05.00408

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00408>

Material hardness [Shore A] 60 Shore A

Weight 3,70 g

Product family SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Onderdelen



SA-NIP N021 M5-AG DN200

Onderdeelnr...:10.01.05.00126

Thread G1: M5-M

Length L1: 15,5 mm

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 2 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N021 M5-IG DN200

Onderdeelnr...:10.01.05.00125

Thread G1: M5-F

Length L1: 15,5 mm

Fitting length: 10 mm

Nominal diameter dn: 2 mm

Material: Aluminum

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vlakke vacuümcup (ovaal)

SGON 18x6 HT1-60 M5-AG

Onderdeelnr...:10.01.05.00408

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00408>



SGO 18x6 HT1-60 N021

Onderdeelnr...:10.01.05.00430

Dimensions (LxB): 18 x 6

Suction cup material: High temperature material HT1

Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Material property: non-marking