

Vlakke vacuümcup (rond)

PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG

Onderdeelnr...:10.01.01.00295

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00295>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Vlakke zuignappen (rond) > Platte zuignappen PFYN > PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken



Size: 3,5

Suction cup material: Fluorocaotchuc FPM


Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Material property: non-marking

Nipple material: Aluminum

Vacuum connection: M3-AG

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
dn	1 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3,50 mm
G1	M3-M
H	6 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Stroke)	0,50 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	0,42 N
Volume	0,00 cm ³
Curve radius (min) (convex)	7,50 mm
Hose diameter (rec.) d	2 mm
Size	3,50
Suction cup material	Fluorocaotchuc FPM
Material hardness [Shore A]	65 Shore A

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vlakke vacuümcup (rond)

PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG

Onderdeelnr...:10.01.01.00295

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00295>

Weight 1,20 g

Product family PFYN

Number of folds 0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Onderdelen



SA-NIP N003 M3-AG DN100

Onderdeelnr...:10.01.01.00316

Thread G1: M3-M

Length L1: 7,5 mm

Fitting length: 2 mm

Material: Aluminum



PFG 3.5 HT2-65 N003

Onderdeelnr...:10.01.01.00064

Size: 3,5

Suction cup material: High temperature material HT2

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Material property: non-marking

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl