

Kelk-zuignap (ovaal)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr...:10.01.01.12247

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12247>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Zuignappen voor de handling van plaatwerk > Bell-Shaped Suction Cups SAOG-S > SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken



Dimensions (LxB): 60x20


Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Nipple material: Nickel plated

Connection: G1/4-IG

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
Bmax(S)	25,80 mm
Bs	20,90 mm
dn	5,50 mm
G1	G1/4"-F
H	28 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	65,80 mm
Ls	60,90 mm
SW1	17 mm
Z (Stroke)	5 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	56 N
Lateral force	45 N
Lateral force (oily surface)	30 N
Volume	4 cm ³
Curve radius (min) (convex)	12,50 mm
Hose diameter (rec.) d	4 mm
Dimensions (LxB)	60 x 20
Suction cup material	Nitrile rubber NBR

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Kelk-zuignap (ovaal)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr...:10.01.01.12247

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12247>

Number of folds	0
Weight	27 g
Product family	SAOG-S

Onderdelen



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Onderdeelnr...:10.07.08.00094

for: G1/8

External diameter D: 13,8 mm

Internal diameter d: 10,2 mm

Material: Aluminum



ERW-S G1/8-AG G1/4-IG

Onderdeelnr...:10.08.04.00076

Thread G1: G1/8"-M

Thread G2: G1/4"-IG

Length L: 14 mm