

Balg-zuignap (rond)

FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG

Onderdeelnr...:10.01.06.00243

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00243>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Zuignappen voor de handling van plaatwerk > Bellows Suction Cups FSGA VU1 (1.5 Folds) > FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken



Size: 85

Suction cup material: Vulkollan VU1


Material hardness [Shore A]: 72 Shore A

Nipple material: Aluminum

Connection: G1/4"-AG

Number of folds: 1,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d2	50,20 mm
dn	6 mm
Dmax(S)	86,50 mm
Ds	82,50 mm
G1	G1/4"-M
H	52 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Stroke)	15 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	140 N
Pull-off force	250 N
Volume	80,21 cm ³
Curve radius (min) (convex)	80 mm
Hose diameter (rec.) d	6 mm
Size	85
Nipple family	N 015

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG

Onderdeelnr...:10.01.06.00243

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00243>

Suction cup material	Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A]	72 Shore A
Weight	108,90 g
Product family	FSGA
Number of folds	1,50

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Onderdelen



SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

Onderdeelnr...:10.01.06.00185

Thread G1: G1/4"-M

Fitting length: 5 mm

Material: Aluminum

External diameter D: 18 mm

Spanner size SW2: 6 mm



FGA 85 VU1-72 N015

Onderdeelnr...:10.01.06.00179

Size: 85

Suction cup material: Vulkollan VU1

Material hardness [Shore A]: 72 Shore A

Number of folds: 1,5