

Kanten-vacuümgrijper (ovaal)

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr...:10.01.01.12459

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12459>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Zuignappen voor de handling van plaatwerk > Edge Gripper Suction Cups SAOK (Oval) > SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten



Dimensions (LxB): 70 x 25


Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Nipple material: Brass

Connection: G1/4-IG

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
Bs	22,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-F
H	35 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	71 mm
Ls	67,20 mm
SW1	17 mm
Z (Stroke)	12,80 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Pull-off force	81 N
Pull-off force oily surface	60 N
Lateral force	46 N
Lateral force (oily surface)	20 N
Hose diameter (rec.) d	6 mm
Dimensions (LxB)	70 x 25
Workpiece angle (min)	80 °
Suction cup material	Nitrile rubber NBR

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Kanten-vacuümgrijper (ovaal)

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.:10.01.01.12459

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12459>

Weight	34 g
Number of folds	0
Product family	SAOK