

Vlakke vacuümcup (rond)

SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Onderdeelnr...:10.01.01.13251

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13251>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Zuignappen voor de verpakkingindustrie > Flat Suction Cups SPF > SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging




Size: 60

Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Thread G1: G1/4"-F

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
dn	6,10 mm
Dmax(S)	65 mm
Ds	61,20 mm
G1	G1/4"-F
H	35,30 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Stroke)	5,10 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	107 N
Pull-off force	135 N
Lateral force	65 N
Volume	12,67 cm ³
Curve radius (min) (convex)	75 mm
Hose diameter (rec.) d	6 mm
Size	60

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vlakke vacuümcup (rond)

SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Onderdeelnr...:10.01.01.13251

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13251>

Number of folds	0
Suction cup material	Elastodur ED
Material hardness [Shore A]	65 Shore A
Weight	23,70 g
Product family	SPF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Accessoires



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Onderdeelnr...:10.07.01.00308

External diameter D: 17,5 mm

Length L: 0,8 mm

Material: Brass / Stainless steel

Filter pore size: 280 µm



SU 60

Onderdeelnr...:10.01.01.13585

Size: 60

Clamping range: 60,0 ... 70,0 mm

Temperature resistance: 80 °C

Onderdelen

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vlakke vacuümcup (rond)

SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.:10.01.01.13251

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13251>



SC 050 G1/4-IG MOD

Onderdeelnr.:10.01.06.02488

Connection geometry: 050

Connection: G1/4"-IG

Length L1: 26,5 mm

Fitting length: 17,2 mm

Nominal diameter dn: 6,1 mm



SPF 60 ED-65 SC050

Onderdeelnr.:10.01.01.12896

Size: 60

Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Height H: 18,1 mm