

Balg-zuignap (rond)

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG

Onderdeelnr.:10.01.06.04410

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04410>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Zuignappen voor folie en papier > Suction Cups SFF / SFB1 > SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken flexibele werkstukken




Size: 25

Suction cup material: EPDM

Material hardness [Shore A]: 45 Shore A

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	25 mm
d2	8,20 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8-AG
LG1	7,50 mm
H	25,20 mm
SW1	14 mm
Z (Stroke)	6,50 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	3,20 N
Volume	1,90 cm ³
Size	25
Number of folds	1,50
Suction cup material	EPDM
Material hardness [Shore A]	45 Shore A
Product family	SFB1

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG

Onderdeelnr...:10.01.06.04410

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04410>

Onderdelen



SFB1 25 EPDM-45 SC040

Onderdeelnr...:10.01.06.04376

Size: 25

Suction cup material: EPDM

Material hardness [Shore A]: 45 Shore A

Number of folds: 1,5



SC 040 G1/8-AG

Onderdeelnr...:10.01.06.02490

Connection geometry: 040

Connection: G1/8"-AG

Length L1: 20,2 mm

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm