

Vacuüm-oppervlaktgrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vlakke grijpsystemen en eind-effectoren > Vlakke grijpsystemen voor grote oppervlakken FXP/FMP > Area Gripping Systems FMP > FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Vacuüm-oppervlaktgrijpersysteem voor externe vacuümpompwerking met stromingskogelventiel



Length L: 1.036 mm

Width B: 130 mm

Arrangement: 3R18

Material type: Schuim O, Hoogte 20 mm


construction shape fittings: Straight

External diameter D: 60 mm

Weight: 4,3 kg

Product family: FMP

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
B	130 mm
B3	21,60 mm
D	60 mm
H	70 mm
H1	116 mm
H2	20 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	46 mm
L	1036 mm
L2	996 mm
L3	90 mm
Y1	90 mm
Valve type	SVK

Opmerking: Vacuümslang met binnendiameter overeenkomstig maat D vereist. Zie Technische gegevens -> Type

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Arrangement	3R18
Material type	Schuim O, Hoogte 20 mm
Number of suction cells	165

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuüm-oppervlaktgrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>

Suction force at -250 mbar	1370 N
Weight	4,30 kg
Sealing element	-
Evacuation rate for pu = -0,25 bar	750 l/min
Product family	FMP

For compressed air with 5.5 bar input pressure At -0.25 bar and with the gripper fully covered by a workpiece typical for the application (wooden board with structured surface) The external vacuum generator used must supply at least the specified suction flow (at the vacuum connection piece of the FMP) at -0.25 bar but max. 135 % of the specified suction flow

Accessoires



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Onderdeelnr...:26.07.03.00002

Length L: 1.450 mm

Width B: 10 mm

Height H: 7 mm

Material: Plastics

Measuring range: bar

Construction use: Vacuum area gripping system FXP-FMP



EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Onderdeelnr...:10.05.02.00069

Nominal size: 50 mm

Voltage DC: 24V - DC

Function: 3/2-way valve

Control valve: Normally open

Connecting thread: G2"-IG

Pressure range (operating pressure): bar

Nominal flow rate: 310 m³/h

Weight: 1,36 kg

Contact opnemen met Schmalz


Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuüm-oppervlaktgrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Onderdeelnr...:10.01.10.05701

Length L: 120 mm

Width B: 85 mm

Height H: 10 mm

Material: Steel

Construction use: Vacuum area gripping system



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Onderdeelnr...:10.01.03.00175

Thread G1: G1/2"-F

Thread G2: G1/2"-AG

Operating temperature: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05697

Spring stroke Z: 25 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 1 spring plunger

Construction use: Mounting section

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuüm-oppervlaktgrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05695

Spring stroke Z: 25 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 2 spring plunger

Construction use: Mounting section



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05687

Spring stroke Z: 50 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 1 spring plunger

Construction use: Mounting section



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05168

Spring stroke Z: 50 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 2 spring plunger

Construction use: Mounting section

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuüm-oppervlaktgrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05698

Spring stroke Z: 75 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 1 spring plunger

Construction use: Mounting section



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05696

Spring stroke Z: 75 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 2 spring plunger

Construction use: Mounting section



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05810

Spring stroke Z: 25 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 1 spring plunger

Construction use: Mounting section

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuüm-oppervlaktgrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05806

Spring stroke Z: 25 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 2 spring plunger

Construction use: Mounting section



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05809

Spring stroke Z: 50 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 1 spring plunger

Construction use: Mounting section



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05805

Spring stroke Z: 50 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 2 spring plunger

Construction use: Mounting section

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuüm-oppervlakkigrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05808

Spring stroke Z: 75 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 1 spring plunger

Construction use: Mounting section



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05803

Spring stroke Z: 75 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 2 spring plunger

Construction use: Mounting section



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Onderdeelnr...:10.01.21.00244

Length L: 120 mm

Width B: 120 mm

Height H: 60 mm

Weight: 1,1 kg

Measuring range: bar

Construction use: Vacuum area gripping system FXP-FMP

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuüm-oppervlaktgrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Onderdeelnr...:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Onderdeelnr...:10.01.21.01291

Length L: 119 mm

Width B: 119 mm

Height H: 9,6 mm

Measuring range: bar

Construction use: Vacuum area gripping system FXC-FMC



SET FXP-FMP

Onderdeelnr...:10.01.21.02407

Length L: 232 mm

Width B: 119 mm

Height H: 119 mm

Measuring range: bar

Construction use: Vacuum area gripping system FXP-FMP

Vacuüm-oppervlaktgrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Onderdeelnr...:10.01.21.00243

contains: 4 slot nuts

Measuring range: bar

Construction use: Vacuum area gripping system FXP-FMP



STF 60 P 4.5 SSD

Onderdeelnr...:10.07.01.00259

Connection: Ø60mm

Shape: Piclon housing

Nominal flow rate: 270 m³/h

Filter pore size: 3 µm

Additional function: Hose clamps SSD



VAM 40 V U BAR

Onderdeelnr...:10.07.02.00046

External diameter D: 40 mm

Measuring range: -1,00 ... 0,00 bar

Vacuüm-oppervlakkigrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>



VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Onderdeelnr...:10.01.21.02405

Construction use: Vacuum area gripping system FXP-FMP

Connection: Slang 8/6

Control valve: Normally closed



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00034

External diameter D: 71 mm

Internal diameter d: 60 mm


Length max.: 20 m

Material hose: PU, wire spiral, antistatic

Bending radius min.: 40 mm

Pressure range (operating pressure): -0,69 ... 2,09 bar

Operating temperature: -40 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Onderdeelnr...:10.06.02.00343

Length L: 50 mm

Width B: 15,8 mm

Height H: 25 mm

Measuring range: bar

Construction use: Vacuum switch

Vacuüm-oppervlakkigrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Onderdeelnr...:10.01.38.02485

Length L: 76,5 mm

Width B: 19 mm

Add. function: Vacuum and pressure switch VSi

Measuring range: bar

Add. function: Vacuüm- en drukschakelaar

Construction use: Vacuum area gripping system FXP-FMP



VTR-SL 3x RST60


Onderdeelnr...:10.01.10.02779

Length L: 439 mm

Width B: 100 mm

Height H: 156 mm

Connection: Eind v d buis Ø60



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Onderdeelnr...:10.01.21.00313

Length L: 120 mm

Width B: 120 mm

Height H: 10 mm

Measuring range: bar

Construction use: Vacuum area gripping system FXC-FMC

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuüm-oppervlaktgrijpersysteem

FMP-SVK 1036 3R18 O20 G60

Onderdeelnr...:10.01.38.02219

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02219>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Onderdeelnr...:10.01.03.00207

Thread G1: G1/2"-F

Thread G2: G1/2"-AG

Operating temperature: 0 ... 70 °C

Shape mounting elements: Reinforced

Onderdelen



MASK-FOL SVK 996 3R18 FXP-FMP

Onderdeelnr...:10.01.38.01176

Length L: 996 mm

Width B: 109,8 mm

Height H: 0,4 mm

Measuring range: bar

Construction use: Vacuum area gripping system FXP-FMP



DI-PL 1036x128 3R18 LL-20x7 O20 KE

Onderdeelnr...:10.01.38.01177

Length L: 1.036 mm

Width B: 128 mm

Height H: 20 mm

with: Plakband aan een zijde

Material type: Schuim O, Hoogte 20 mm

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl