

Schorsing, star

FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr.:10.01.10.05808

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05808>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Bevestigingsmiddelen > Set stijve/flexibele Ophanging > Suspension Rigid FST-STARR > FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty




Spring stroke Z: 75 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 1 spring plunger

Construction use: Mounting section

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
B	75 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-AG
H	238,60 mm
H1	200 mm
H2	20 mm
L	41 mm
LG1	13 mm
LG2	10,50 mm
Z (Stroke)	75 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Spring rate	1,07 N/mm
Weight	1300 g
Product family	FST-STARR

Accessoires

Contact opnemen met Schmalz


Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Schorsing, star

FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05808

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05808>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Onderdeelnr...:10.01.10.05701

Length L: 120 mm

Width B: 85 mm

Height H: 10 mm

Material: Steel

Construction use: Vacuum area gripping system



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Onderdeelnr...:10.01.03.00175

Thread G1: G1/2"-F

Thread G2: G1/2"-AG

Operating temperature: 0 ... 70 °C



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Onderdeelnr...:10.01.03.00207

Thread G1: G1/2"-F

Thread G2: G1/2"-AG

Operating temperature: 0 ... 70 °C

Shape mounting elements: Reinforced