

Houdersystem

HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

Onderdeelnr...:10.01.49.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.49.00038>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Bevestigingsmiddelen > Grijperbouwpakket PXT > Aansluittechniek PXT > HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

Houdersystem



Cross-beam connection: Profile D30-ITEM


Thread G1: M16x1-F

Shape: voor FSTE

External diameter D: 30 mm

Length L: 53,4 mm

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
D	30 mm
G1	M16x1-F
H2	2 mm
H3	15 mm
L	53,40 mm
L2	62 mm
L3	50 mm

Accessoires

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Houdersystem

HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

OnderdeelNr...:10.01.49.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.49.00038>



SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH

OnderdeelNr...:10.08.02.00501

Length L: 23 mm

Material: Plastics

Operating temperature: -20 ... 80 °C

Nominal size: 6 mm

Surface: rauw



SVB-WIN 8-6 KU-ROH

OnderdeelNr...:10.08.02.00542

Length L: 20,5 mm

Material: Plastics

Operating temperature: -20 ... 60 °C

Nominal size: 6 mm

Surface: rauw



SVB-GE 8-6/6-4

OnderdeelNr...:10.08.02.00543

Length L: 31,5 mm

Material: Plastics

Operating temperature: -20 ... 60 °C

Nominal size: 6 mm