

Cup

ISCUP Cup 2 80x40x30

Część nr.:10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>

Strona główna > Podciśnieniowa technologia mocowania > Urządzenia mocujące do obróbki drewna > Modernizacja centrów obróbkowych CNC > Innospann Clamping Equipment ISCUP/ISMB/ISQB > ISCUP Cup 2 80x40x30

Kubek przyssawki




Dimensions (LxB): 80 x 40

Length L: 80 mm

Width B: 40 mm

Height H: 30 mm

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
B	40 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Weight	0,09 kg

Części zamienne

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Cup

ISCUP Cup 2 80x40x30

Część nr.:10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>



O-RING 48x2 CR-70

Część nr.:10.07.08.00468



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Część nr.:10.01.15.00062

Width B: 4 mm

Height H: 10 mm

Sealing material: EPDM

Material type: Foam rubber

Form: half-round



ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50

Część nr.:10.01.15.00021

Width B: 43 mm

Height H: 12 mm

Length L: 81 mm

Suction cup material: Natural rubber NK-50

Type: Cup 2

Cup

ISCUP Cup 2 80x40x30

Część nr.:10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>



ISRPL 66x26x8.5

Część nr.:10.01.15.00018

Width B: 26 mm

Height H: 8,5 mm

Length L: 66 mm

Type: Cup 2