

Plug union, elbow

STV-W G1/2-AG 12

Część nr...10.08.02.00164

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00164>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Filtry i złącza > Węże i złącza > Okucia wtykowe > STV-W G1/2-AG 12

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung



Thread G1: G1/2"-M


Hose diameter: 12 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -20 ... 80 °C

Length L: 34,3 mm

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
d	12 mm
G1	G1/2"-M
dn	9 mm
D1	19,80 mm
H	18,50 mm
H1	28,50 mm
L	34,30 mm
L1	47,30 mm
LG1	9,50 mm
SW1	24 mm
SW3	20 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Hose type	Hose D = 12 d = 9
Hose type	12-9
Material	Nickel plated
Pressure range (operating pressure)	-0.95 ... 15.00 bar
Operating temperature	-20 ... 80 °C
Weight	115 g

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Plug union, elbow

STV-W G1/2-AG 12

Część nr.: 10.08.02.00164

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00164>

Product family

STV

Akcesoria



VSL 12-9 PE BL

Część nr.: 10.07.09.00050

External diameter D: 12 mm

Internal diameter d: 9 mm

Length max.: 100 m

Material hose: PE

Pressure range (operating pressure): bar

Operating temperature: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00037

External diameter D: 12 mm

Internal diameter d: 9 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 70 mm

Pressure range (operating pressure): -0.95 ... 10.00 bar

Operating temperature: -20 ... 90 °C