

Plug union, elbow

STV-WF G1/8-AG 8

Część nr...10.08.02.00170

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00170>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Filtry i złącza > Węże i złącza > Okucia wtykowe > STV-WF G1/8-AG 8

Steckverschraubung in schwenk- i feststellbarer Ausführung



Thread G1: G1/8"-M


Hose diameter: 8 mm

Material: Nickel plated

Operating temperature: -10 ... 70 °C

Length L: 23,4 mm

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
d	8 mm
G1	G1/8"-M
dn	5,40 mm
D1	14,30 mm
H	9,80 mm
H1	23,60 mm
L	23,40 mm
L1	31,30 mm
LG1	5 mm
SW1	14 mm
SW3	16 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Hose type	Hose D = 8 d = 6
Hose type	8-6
Material	Nickel plated
Pressure range (operating pressure)	-0.95 ... 15.00 bar
Operating temperature	-10 ... 70 °C
Weight	43 g

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Plug union, elbow

STV-WF G1/8-AG 8


Część nr.:10.08.02.00170

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00170>

Product family

STV

Akcesoria



VSL 8-6 PE BL

Część nr.:10.07.09.00015

External diameter D: 8 mm

Internal diameter d: 6 mm

Length max.: 100 m

Material hose: PE

Pressure range (operating pressure): bar

Operating temperature: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Część nr.:10.07.09.00003

External diameter D: 8 mm

Internal diameter d: 6 mm

Length max.: 500 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 45 mm

Pressure range (operating pressure): -0.95 ... 10.00 bar

Operating temperature: -35 ... 60 °C