

Plug connector, T

SVB-T 14

Część nr.: 10.09.02.00046

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00046>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Filtry i złącza > Węże i złącza > Okucia wtykowe > SVB-T 14

Plug connection, T




Hose diameter: 14 mm

Material: Brass

Operating temperature: °C

Length L: 72 mm

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
d	14 mm
D1	21,30 mm
H	36 mm
H1	46,50 mm
L	72 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Hose type	Hose D = 14 d = 11
Hose type	14-11
Material	Brass
Pressure range (operating pressure)	bar
Operating temperature	°C
Weight	141,70 g
Product family	STV

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Plug connector, T

SVB-T 14

Część nr.:10.09.02.00046

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00046>

Akcesoria



VSL 14-11 PU MI-TR

Część nr.:10.07.09.00038

External diameter D: 14 mm

Internal diameter d: 11 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 100 mm

Pressure range (operating pressure): -0.95 ... 10.00 bar

Operating temperature: -20 ... 90 °C