

Vacuum centre

VZ-TR 25 AC3 50 GMS

Część nr.: 10.03.04.00119

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00119>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Generatory podciśnienia > Centra podciśnieniowe > Vacuum Centers VZ > VZ-TR 25 AC3 50 GMS

Vakuum-Zentrale z Trockenläufer- Pumpe i Speicher




Suction rate: 25 m³/h

Voltage: 230/400V ±10%

Reservoirs volume: 50 l

with: Regulated engine circuit

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
B	510 mm
B1	630 mm
d	11 mm
G2	G1-1/4"-F
H	580 mm
L	710 mm
L1	730 mm
X1	480 mm
Y1	470 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Max. vacuum	-850 mbar
Voltage	230/400V ±10%
Motor power	0,75 kW
Reservoirs volume	50 l
Suction rate	25 m ³ /h
Protection type IP	IP 44
Weight	71 kg
Max. vacuum	-25,10 inHg

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Product family

VZ

Części zamienne



FILT-EINS EVE-TR-25-40

Część nr...:10.03.01.00023

Size: 25-40

Construction use: Pump EVE-TR



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Część nr...:10.07.01.00018

Filter pore size: 3 µm

External diameter D: 98 mm

Length L: 70 mm

Filter material: Paper

Construction use: Dust filter STF

Size: 1-1/4-IGN