

Vacuum blower

SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

Część nr.: 10.04.01.00139

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00139>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Generatory podciśnienia > Dmuchawy podciśnieniowe > Vacuum Blowers SB with Electro-Pneumatic Reversing > SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

Vacuum Blower for high suction rate



Suction rate (50 Hz): 195 m³/h

Suction rate (60 Hz): 235 m³/h

Vacuum (50 Hz): 440 mbar

Vacuum (60 Hz): 400 mbar

Rated power 50 Hz: 3 kW

Rated power 60 Hz: 3,6 kW

Construction: IE3:JPN/KOR/BRA


Voltage at 50Hz: D200V/Y350V ±10 %

Voltage at 60Hz: D220V/Y380-400V ±10%

with: Electro-pneumatic reversing

Weight: 89 kg

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
B	452 mm
B1	495 mm
d	13 mm
G1	G2"-M
H	504 mm
H2	134 mm
L	798 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction rate (50 Hz)	195 m ³ /h
Max. vacuum	440 mbar
Rated power 50 Hz	3 kW
Protection type IP	IP 55
Weight	89 kg
Voltage at 50Hz	D200V/Y350V ±10 %

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl



Vacuum blower

SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

Część nr...:10.04.01.00139

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00139>

Voltage at 60Hz

Product family

SB-ER

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl