

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

Część nr...:10.03.01.00546

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00546>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Generatory podciśnienia > Generator podciśnienia na końcu ramienia > Handling Sets ECBPMi > ROB-SET ECBPMi MIT

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots



for: Mitsubishi


Type: RV-5AS

contains: Suction cup

and: Screws

Degree of evacuation: 60 %

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
Lk	107 mm
D	90 mm
D2	20 mm
D mk1	46 mm
D mk2	31,50 mm
G1	M4-F
G2	G1/4"-F
G3	M5-M
G4	M12-M
L	88,40 mm
L1	96,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11,50 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction rate (max.)	1,60 l/min
Degree of evacuation	60 %
Voltage DC	24V - DC
Rated power	7,20 W

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

Część nr.:10.03.01.00546

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00546>

Rated current	0,30 A
Electrical connection	Elbow con M12, 8 pole
Operating temperature	0 ... 40 °C
Protection type IP	IP 40
Weight	854,90 g
for	Mitsubishi
Product family	ROB-SET-ECBPM

Akcesoria



SLG FSGA 2 102x57

Część nr.:10.01.10.14043

Length L: 102 mm

Width B: 57 mm

Height H: 57 mm

Suction cup typ: FSGA

Number of suction cells: 2



SLG FSGA 3 102x102

Część nr.:10.01.10.14042

Length L: 102 mm

Width B: 102 mm

Height H: 57 mm

Suction cup typ: FSGA

Number of suction cells: 3

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

Część nr.:10.03.01.00546

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00546>



SLG FSGA 4 102x75.3

Część nr.:10.01.10.14041

Length L: 102 mm

Width B: 75,3 mm

Height H: 57 mm

Suction cup typ: FSGA

Number of suction cells: 4

Części zamienne



ECBPMi 24V-DC FK

Część nr.:10.03.01.00500

Voltage DC: 24V - DC

Rated current: 0,3 A

Electrical connection: Spring contact

Operating temperature: 0 ... 40 °C

Suction rate (max.): 1,6 l/min

Rated power: 7,2 W



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Część nr.:10.01.06.04530

Size: 30

Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Thread G1: G1/4"-M

Number of folds: 1,5

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

Część nr...:10.03.01.00546

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00546>



SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Część nr...:10.01.01.14621

Size: 20

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Material characteristics: FDA-compatible