

Bellows suction cups (round)

SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04395

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04395>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do folii plastikowych i papieru > Suction Cups SFF / SFB1 > SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces flexible workpieces




Size: 15

Suction cup material: EPDM

Material hardness [Shore A]: 45 Shore A

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
d2	4,70 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-AG
LG1	4,70 mm
H	21 mm
SW1	8 mm
Z (Stroke)	4 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	1 N
Volume	0,80 cm ³
Size	15
Number of folds	1,50
Suction cup material	EPDM
Material hardness [Shore A]	45 Shore A
Product family	SFB1

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction cups (round)

SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

Część nr.:10.01.06.04395

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04395>

Części zamienne



SFB1 15 EPDM-45 SC040

Część nr.:10.01.06.04374

Size: 15

Suction cup material: EPDM

Material hardness [Shore A]: 45 Shore A

Number of folds: 1,5



SC 040 M5-AG

Część nr.:10.01.06.04346

Connection geometry: 040

Vacuum connection: M5-M

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 1,8 mm