

Bellows suction cups (round)

SFB1 20 SI-55 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04403

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04403>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do folii plastikowych i papieru > Suction Cups SFF / SFB1 > SFB1 20 SI-55 G1/8-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces flexible workpieces




Size: 20

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Material characteristics: FDA-compatible

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
d2	6,60 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8-AG
LG1	7,50 mm
H	23,50 mm
SW1	14 mm
Z (Stroke)	5 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	2,10 N
Volume	1,20 cm ³
Size	20
Number of folds	1,50
Suction cup material	Silicone SI
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	5,60 g
Product family	SFB1

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction cups (round)

SFB1 20 SI-55 G1/8-AG

Część nr.:10.01.06.04403

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04403>

Części zamienne



SFB1 20 SI-55 SC040

Część nr.:10.01.06.04369

Size: 20

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 1,5



SC 040 G1/8-AG

Część nr.:10.01.06.02490

Connection geometry: 040

Connection: G1/8"-M

Length L1: 20,2 mm

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm