

Flat suction cup (round)


SFF 30 HT1-60 SC040

Część nr.: 10.01.01.14054

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14054>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do folii plastikowych i papieru > SFF 30 HT1-60 SC040

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces



Size: 30

Suction cup material: High temperature material HT1

Material hardness [Shore A]: 60 Shore A

Number of folds: 0

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
Dmax(S)	31,50 mm
Dk	14,80 mm
Ds	30 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Stroke)	2 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	26,90 N
Volume	1,67 cm ³
Size	30
Number of folds	0
Suction cup material	High temperature material HT1
Material hardness [Shore A]	60 Shore A
Curve radius (min) (convex)	30 mm
Nipple family	SC 040

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Flat suction cup (round)

SFF 30 HT1-60 SC040

Część nr.:10.01.01.14054

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14054>

Weight	2,50 g
Product family	SFF

Akcesoria



SC 040 G1/4-AG

Część nr.:10.01.06.03414

Connection geometry: 040

Vacuum connection: G1/4"-M

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm



SC 040 G1/4-IG

Część nr.:10.01.06.02918

Connection geometry: 040

Vacuum connection: G1/4"-F

Fitting length: 17,3 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm

Części zamienne

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Flat suction cup (round)

SFF 30 HT1-60 SC040

Część nr.:10.01.01.14054

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14054>



SC 040 M5-AG

Część nr.:10.01.06.04346

Connection geometry: 040

Vacuum connection: M5-M

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 1,8 mm